


Art.-Nr.: 10.01.01.00558

**Datos técnicos**


| Atributo | Valor |
|-------------------------------|---------------|
| Material de ventosa | Vulkollan VU1 |
| Dureza del material [Shore A] | 72,0 Shore A |
| Tamaño | 30,00 |
| Conexión | G1/8"-HE |
| Material de la boquilla | Aluminio |

PFYN 30 VU1-72 G1/8-IG

La ventosa PFYN VU1 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo PFG VU1 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa PFG VU1, boquilla de conexión SA-NIP

**Datos de diseño**

| Atributo | Valor |
|------------------------|----------|
| Altura H | 29,00 mm |
| Diámetro nominal dn | 2,00 mm |
| Rosca G1 | G1/8"-HE |
| Longitud de rosca LG1 | 9,0 mm |
| Tamaño de la llave SW1 | 14,0 mm |
| Recorrido de resorte Z | 3,0 mm |
| Diámetro Ds | 30,0 mm |
| Diámetro Dmax(S) | 31,5 mm |

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño PFYN 30 VU1-72 G1/8-IG



Ventosa plana (redonda)

PFYN 30 VU1-72 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.00558



Datos técnicos

| Atributo | Valor |
|---|-----------------------|
| Familia de boquillas | N 007 |
| Material de ventosa | Vulkollan VU1 |
| Dureza del material [Shore A] | 72,0 Shore A |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 4,0 mm |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 30,0 mm |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 32,00 N |
| Peso | 8,0 g |
| Volumen | 1,700 cm ³ |
| Tamaño | 30,00 |
| Número de pliegues | 0,0 |
| Familia de productos | PFYN |

Nota: Tolerancias dimensionales admisibles para piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.00558



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.01.00558

| Typ | | n |
|---------------------------------|---------------------------|----------------|
| Boquilla de conexión de ventosa | SA-NIP N007 G1/8-IG DN350 | 10.01.01.03523 |



Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.01.00558

| Typ | | n |
|-------------------------|--------------------|----------------|
| Ventosa plana (redonda) | PFG 30 VU1-72 N007 | 10.01.01.00549 |



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00558