



PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG


Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Vulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A]	72,0 Shore A
Taille	60,00
Connexion	G1/4"-M
Matière de l'insert	Aluminium

La ventouse PFYN VU1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type PFG VU1 – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse PFG VU1, insert de connexion SA-NIP



Données de construction PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	23,50 mm
Diamètre nominal dn	3,50 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	6,0 mm
Diamètre Ds	60,0 mm
Diamètre Dmax(S)	67,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.00608

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 011
Matière de la ventouse	Vulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A]	72,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	75,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	130,00 N
Poids propre	21,1 g
Volume	15,000 cm ³
Taille	60,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	PFYN

Note : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon DIN ISO 3302-1 M3

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.00608**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.00608**

Typ	num
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N011 G1/4-AG DN350
	10.01.01.10663

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.01.00608**

Typ	num
Ventouse plate (ronde)	PFG 60 VU1-72 N011
	10.01.01.00606

