




PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG

Vantuz PFYN VU1 (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- PFG VU 1 tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz PFG VU1, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Vulkollan VU1
Malzeme sertliği [Shore A]	72.0 Shore A
Boyut	60.00
Bağlantı	G1/4"-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	23.50 mm
Nominal çap dn	3.50 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş uzunluğu LG1	10.0 mm
Anahtar boyutu SW1	17.0 mm
Yay stroku Z	6.0 mm
Çap Ds	60.0 mm
Çap Dmax(S)	67.0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Düz vantuz (yuvarlak)

PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.00608



Teknik veriler

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	N 011
Vantuz malzemesi	Vulkollan VU1
Malzeme sertliği [Shore A]	72.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	75.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	130.00 N
Ağırlık	21.1 g
Cilt	15.000 cm ³
Boyut	60.00
Körük Sayısı	0.0
Ürün ailesi	PFYN

Note: Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00608



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.01.00608

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N011 G1/4-AG DN350
	10.01.01.10663



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.01.00608

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 60 VU1-72 N011
	10.01.01.00606



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00608