

Art.-Nr.: 10.01.01.00609




PFYN 60 VU1-72 G1/4-IG

La ventosa PFYN VU1 (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo PFG VU1 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG VU1, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione PFYN 60 VU1-72 G1/4-IG

Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---------------------------------|---------------|
| Materiale della ventosa | Vulkollan VU1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 72,0 Shore A |
| Misura | 60,00 |
| Connessione | G1/4"-IG |
| Materiale del nipplo | Alluminio |

Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H | 33,50 mm |
| Diametro nominale dn | 3,50 mm |
| Filettatura G1 | G1/4"-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 12,0 mm |
| Misura della chiave SW1 | 17,0 mm |
| Freccia elastica Z | 6,0 mm |
| Diametro Ds | 60,0 mm |
| Diametro Dmax(S) | 67,0 mm |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.00609

**Dati tecnici**

| Attributo | Valore |
|--|------------------------|
| Famiglia di nippi | N 011 |
| Materiale della ventosa | Vulkollan VU1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 72,0 Shore A |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6,0 mm |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 75,0 mm |
| Forza di presa (-600 mbar) | 130,00 N |
| Peso | 20,4 g |
| Volume | 15,000 cm ³ |
| Misura | 60,00 |
| Numero di pieghe | 0,0 |
| Famiglia di prodotti | PFYN |

Nota: tolleranze dimensionali ammesse per i pezzi in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.00609**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.00609**

| Typ | | codice articolo |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Niplo di collegamento ventosa | SA-NIP N011 G1/4-IG DN350 | 10.01.01.00412 |
| Aspiratore piatto (tondo) | PFG 60 VU1-72 N011 | 10.01.01.00606 |

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.01.00609**

| Typ | | codice articolo |
|---------------------------|--------------------|-----------------|
| Aspiratore piatto (tondo) | PFG 60 VU1-72 N011 | 10.01.01.00606 |

