

Düz vantuz (yuvarlak)

PFG 6 SI-CO-55 N004


Art.-Nr.: 10.01.01.00626



PFG 6 SI-CO-55 N004

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI iletken
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	6.00



Tasarım verileri PFG 6 SI-CO-55 N004

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	2.00 mm
Yükseklik H	6.50 mm
Kafa çapı Dk	7.7 mm
İç çap d1	6.0 mm
İç çap d	4.00 mm
Yay stroku Z	1.0 mm
Çap Ds	6.0 mm
Yükseklik H3	4.00 mm
Çap Dmax(S)	6.5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00626

Art.-Nr.: 10.01.01.00626

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	N 004
Vantuz malzemesi	Silikon SI iletken
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	7.5 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	1.20 N
Ağırlık	0.2 g
Cilt	0.100 cm ³
Boyut	6.00
Ürün ailesi	PFG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00626

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.01.00626**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N004 G1/8-AG DN200
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N004 G1/8-IG DN200
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N004 M5-AG DN200
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N004 M5-IG DN200

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00626