


Aspiratore piatto (tondo)

SGP 35 NK-40 N034

Art.-Nr.: 10.01.01.00788



SGP 35 NK-40 N034



Dati di costruzione SGP 35 NK-40 N034

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	40,0 Shore A
Misura	35,00

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	14,80 mm
Altezza H	23,50 mm
Diametro della testa Dk	16,5 mm
Diametro interno d	10,00 mm
Freccia elastica Z	0,5 mm
Diametro Ds	30,2 mm
Diametro Dmax(S)	35,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00788

1

Art.-Nr.: 10.01.01.00788

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippi	N 034
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	40,0 Shore A
Forza di presa (-600 mbar)	31,00 N
Peso	6,4 g
Volume	2,800 cm ³
Misura	35,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SGP

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.00788

**Ordinare gli accessori dati 10.01.01.00788**

Typ		codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N034 G1/4-AG DN550	10.01.01.00820
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N034 G1/4-IG DN550	10.01.01.00819

