

Ventouse plate (ronde)

SGP 35 NK-40 N034




Art.-Nr.: 10.01.01.00788



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	40,0 Shore A
Taille	35,00

SGP 35 NK-40 N034



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	14,80 mm
Hauteur H	23,50 mm
Diamètre de la tête Dk	16,5 mm
Diamètre intérieur d	10,00 mm
Allongement du ressort Z	0,5 mm
Diamètre Ds	30,2 mm
Diamètre Dmax(S)	35,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SGP 35 NK-40 N034



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00788

Art.-Nr.: 10.01.01.00788

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 034
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	40,0 Shore A
Force d'aspiration (-600mbar)	31,00 N
Poids propre	6,4 g
Volume	2,800 cm ³
Taille	35,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SGP

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.00788

**Données de commande des accessoires 10.01.01.00788**

Typ		num
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N034 G1/4-AG DN550	10.01.01.00820
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N034 G1/4-IG DN550	10.01.01.00819

