

Ventouse plate (ronde)


SGP 40 NK-40 N035



Art.-Nr.: 10.01.01.00789



SGP 40 NK-40 N035



Données de construction SGP 40 NK-40 N035

Données techniques

| Attribut | Valeur |
|--------------------------------|-----------------------|
| Matière de la ventouse | Caoutchouc naturel NK |
| Dureté de la matière [Shore A] | 40,0 Shore A |
| Taille | 40,00 |

Données de construction

| Attribut | Valeur |
|--------------------------|----------|
| Hauteur H2 | 14,50 mm |
| Hauteur H | 20,60 mm |
| Diamètre de la tête Dk | 16,0 mm |
| Diamètre intérieur d | 8,00 mm |
| Allongement du ressort Z | 2,3 mm |
| Diamètre Ds | 40,0 mm |
| Diamètre Dmax(S) | 42,0 mm |

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00789

Art.-Nr.: 10.01.01.00789

**Données techniques**

| Attribut | Valeur |
|--------------------------------|-----------------------|
| Famille d'insert | N 035 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc naturel NK |
| Dureté de la matière [Shore A] | 40,0 Shore A |
| Force d'aspiration (-600mbar) | 33,00 N |
| Poids propre | 5,2 g |
| Volume | 3,800 cm ³ |
| Taille | 40,00 |
| Nombre de soufflets | 0,0 |
| Famille de produits | SGP |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.00789

**Données de commande des accessoires 10.01.01.00789**

| Typ | | num |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Insert de raccordement de ventouse | SA-NIP N035 G1/4-AG DN550 | 10.01.01.00822 |
| Insert de raccordement de ventouse | SA-NIP N035 G1/4-IG DN550 | 10.01.01.00821 |
| Insert de raccordement de ventouse | SA-NIP N035 G1/8-AG DN500 | 10.01.01.11738 |

