


Art.-Nr.: 10.01.01.00793



SGPN 35 NK-40 G1/4-AG


**Données techniques**

| Attribut                       | Valeur                |
|--------------------------------|-----------------------|
| Matière de la ventouse         | Caoutchouc naturel NK |
| Dureté de la matière [Shore A] | 40,0 Shore A          |
| Taille                         | 35,00                 |
| Raccord de vide                | G1/4"-M               |
| Matière de l'insert            | Aluminium             |

La ventouse SGPN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

- Ventouse de type SGP – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGP, insert de connexion SA-NIP



Données de construction SGPN 35 NK-40 G1/4-AG

**Données de construction**

| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Hauteur H                | 28,50 mm |
| Diamètre nominal dn      | 5,50 mm  |
| Filetage G1              | G1/4"-M  |
| Longueur du filetage LG1 | 10,0 mm  |
| Taille de la clé SW1     | 17,0 mm  |
| Allongement du ressort Z | 0,5 mm   |
| Diamètre Ds              | 34,0 mm  |
| Diamètre Dmax(S)         | 35,0 mm  |

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.00793

**Données techniques**

| Attribut                                   | Valeur                |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Matière de la ventouse                     | Caoutchouc naturel NK |
| Dureté de la matière [Shore A]             | 40,0 Shore A          |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 4,0 mm                |
| Force d'aspiration (-600mbar)              | 31,00 N               |
| Poids propre                               | 12,8 g                |
| Volume                                     | 2,800 cm <sup>3</sup> |
| Taille                                     | 35,00                 |
| Nombre de soufflets                        | 0,0                   |
| Famille de produits                        | SGPN                  |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.00793](http://www.schmalz.com/10.01.01.00793)

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.00793**

| Typ                                | num                       |
|------------------------------------|---------------------------|
| Insert de raccordement de ventouse | SA-NIP N034 G1/4-AG DN550 |
|                                    | 10.01.01.00820            |

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.01.00793**

| Typ                    | num               |
|------------------------|-------------------|
| Ventouse plate (ronde) | SGP 35 NK-40 N034 |
|                        | 10.01.01.00788    |

