

Art.-Nr.: 10.01.01.00795




SGPN 40 NK-40 G1/4-AG

La ventouse SGPN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

- Ventouse de type SGP – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGP, insert de connexion SA-NIP



Données de construction SGPN 40 NK-40 G1/4-AG

### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	40,0 Shore A
Taille	40,00
Raccord de vide	G1/4"-M
Matière de l'insert	Aluminium

### Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	25,60 mm
Diamètre nominal dn	5,00 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	2,3 mm
Diamètre Ds	40,0 mm
Diamètre Dmax(S)	42,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.00795

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	40,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	33,00 N
Poids propre	13,2 g
Volume	3,800 cm <sup>3</sup>
Taille	40,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SGPN

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.00795](http://www.schmalz.com/10.01.01.00795)

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.00795**

Typ	num
Insert de raccordement de ventouse   SA-NIP N035 G1/4-AG DN550	10.01.01.00822

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.01.00795**

Typ	num
Ventouse plate (ronde)   SGP 40 NK-40 N035	10.01.01.00789

