


Boquilla de conexión de ventosa

SA-NIP N010 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.00796



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material	Aluminio
Rosca G1	G1/2"-HE

SA-NIP N010 G1/2-IG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	13,00 mm
Diámetro exterior D	65,00 mm
Rosca G1	G1/2"-HE
Longitud de rosca LG1	13,0 mm
Rosca G2	M8-HE

Datos de diseño SA-NIP N010 G1/2-IG



Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 010
Peso	150,0 g
Material	Aluminio



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.00796



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00796

Boquilla de conexión de ventosa

SA-NIP N010 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.00796



Pedir accesorios de datos 10.01.01.00796

Typ		n
Ventosa plana (redonda)	PFG 120 FPM-65 N010	10.01.01.00389
Ventosa plana (redonda)	PFG 120 NBR-55 N010	10.01.01.00331
Ventosa plana (redonda)	PFG 120 SI-55 N010	10.01.01.00332
Ventosa plana (redonda)	PFG 150 NBR-55 N010	10.01.01.00333
Ventosa plana (redonda)	PFG 150 SI-55 N010	10.01.01.00334
Ventosa plana (redonda)	PFG 200 NBR-55 N010	10.01.01.00335
Ventosa plana (redonda)	PFG 200 SI-55 N010	10.01.01.00336



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00796