



SGAN 7 PU-60 M5-AG


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Poliüretan PU
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Boyut	7,00
Bağlantı	M5-M

Vantuz SGAN (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- SGA tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SGA, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri SGAN 7 PU-60 M5-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	17,00 mm
Nominal çap dn	2,00 mm
Diş G1	M5-M
Diş uzunluğu LG1	5,0 mm
Anahtar boyutu SW1	8,0 mm
Yay stroku Z	1,0 mm
Çap Ds	7,0 mm
Çap Dmax(S)	7,5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.01.00800

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	N 028
Vantuz malzemesi	Poliüretan PU
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	2,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	7,5 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	1,60 N
Ağırlık	2,10 g
Cilt	0,186 cm ³
Boyut	7,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SGAN

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00800

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.00800**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N028 M5-AG DN200
	10.01.01.00753

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.00800**

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	SGA 7 PU-55 N028
	10.01.01.00570

