



SGAN 13 SI-55 G1/8-AG


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	13,00
Bağlantı	G1/8"-M

Vantuz SGAN (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- SGA tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SGA, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri SGAN 13 SI-55 G1/8-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	17,00 mm
Nominal çap dn	3,00 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş uzunluğu LG1	8,0 mm
Anahtar boyutu SW1	14,0 mm
Yay stroku Z	2,0 mm
Çap Ds	12,0 mm
Çap Dmax(S)	13,5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.01.00806

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	N 029
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	12,5 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	4,70 N
Ağırlık	5,60 g
Cilt	0,441 cm ³
Boyut	13,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SGAN

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00806

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.00806**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N029 G1/8-AG DN350
	10.01.01.00816

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.00806**

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	SGA 13 SI-55 N029
	10.01.01.00349

