

Ventosa plana (redonda)

SGAN 13 SI-55 G1/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.00806




SGAN 13 SI-55 G1/8-AG

La ventosa SGAN (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:

- Ventosa del tipo SGA – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
- Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SGA, boquilla de conexión SA-NIP



Datos de diseño SGAN 13 SI-55 G1/8-AG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	13,00
Conexión	G1/8"-MA

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	17,00 mm
Diámetro nominal dn	3,00 mm
Rosca G1	G1/8"-MA
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Recorrido de resorte Z	2,0 mm
Diámetro Ds	12,0 mm
Diámetro Dmax(S)	13,5 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00806

Ventosa plana (redonda)

SGAN 13 SI-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.00806



Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 029
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	12,5 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	4,70 N
Peso	5,60 g
Volumen	0,441 cm ³
Tamaño	13,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SGAN

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.00806



Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.00806

Typ	Número de artículo
Boquilla de conexión de ventosa	10.01.01.00816



Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.01.00806

Typ	Número de artículo
Ventosa plana (redonda)	10.01.01.00349



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00806

2