

Ventosa plana (redonda)

SGAN 16 SI-55 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.00809




SGAN 16 SI-55 G1/8-IG

La ventosa SGAN (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:

- Ventosa del tipo SGA – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
- Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SGA, boquilla de conexión SA-NIP



Datos de diseño SGAN 16 SI-55 G1/8-IG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	16,00
Conexión	G1/8"-HE

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	25,00 mm
Diámetro nominal dn	3,00 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Recorrido de resorte Z	2,0 mm
Diámetro Ds	15,0 mm
Diámetro Dmax(S)	17,5 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00809

Ventosa plana (redonda)

SGAN 16 SI-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.00809



Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 029
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	15,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	6,90 N
Peso	6,50 g
Volumen	0,607 cm ³
Tamaño	16,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SGAN

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.00809



Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.00809

Typ	Número de artículo
Boquilla de conexión de ventosa	10.01.01.00815



Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.01.00809

Typ	Número de artículo
Ventosa plana (redonda)	10.01.01.00452



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00809

2