



SGAN 16 PU-60 G1/8-IG


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Poliüretan PU
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Boyut	16.00
Bağlantı	G1/8"-F

Vantuz SGAN (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- SGA tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SGA, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri SGAN 16 PU-60 G1/8-IG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	25.00 mm
Nominal çap dn	3.00 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	8.0 mm
Anahtar boyutu SW1	14.0 mm
Yay stroku Z	2.0 mm
Çap Ds	15.0 mm
Çap Dmax(S)	17.5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.01.00811

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	N 029
Vantuz malzemesi	Poliüretan PU
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	15.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	6.90 N
Ağırlık	6.5 g
Cilt	0.607 cm ³
Boyut	16.00
Körük Sayısı	0.0
Ürün ailesi	SGAN

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00811

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.01.00811**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N029 G1/8-IG DN350
	10.01.01.00815

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.01.00811**

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	SGA 16 PU-55 N029
	10.01.01.00572

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00811