



Art.-Nr.: 10.01.01.00819



SA-NIP N034 G1/4-IG DN550

**Datos técnicos**

| Atributo            | Valor    |
|---------------------|----------|
| Material            | Aluminio |
| Rosca G1            | G1/4"-HE |
| Longitud de montaje | 15,00 mm |

**Datos de diseño**

| Atributo                        | Valor    |
|---------------------------------|----------|
| Longitud L1                     | 28,00 mm |
| Longitud L2                     | 12,00 mm |
| Longitud L                      | 15,00 mm |
| Diámetro exterior D             | 12,00 mm |
| Diámetro nominal dn             | 5,50 mm  |
| Rosca G1                        | G1/4"-HE |
| Longitud de rosca LG1           | 12,0 mm  |
| Tamaño de la llave SW1          | 17,0 mm  |
| Ancho a través de los pisos SW2 | 6,0 mm   |

Datos de diseño SA-NIP N034 G1/4-IG DN550

**Datos técnicos**

| Atributo             | Valor    |
|----------------------|----------|
| Familia de boquillas | N 034    |
| Peso                 | 8,0 g    |
| Material             | Aluminio |



Boquilla de conexión de ventosa

## SA-NIP N034 G1/4-IG DN550



Art.-Nr.: 10.01.01.00819



### Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.00819](http://www.schmalz.com/10.01.01.00819)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00819](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00819)