


Art.-Nr.: 10.01.01.00832

**Технические данные**


Attribute	Value
Материал присоски	Фторкаучук FPM-F
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
размер	190,00
Рабочая температура макс.	350,0 °C
Соединение	G1/2-AG

SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG

Вакуумная плита SPL-HT FPM-F (эластомерная часть + крепление) поставляется в сборе. Изделие состоит из:

- Уплотнительное кольцо типа SPL-HT FPM-F – поставляется различного диаметра
- Крепление – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: вакуумная плита SPL-HT FPM-F

**Конструктивные данные**

Attribute	Value
Высота H	66,00 mm
Номинальный диаметр dn	10,00 mm
Резьба G1	G1/2"-M
Длина резьбы LG1	18,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	32,0 mm
Ход пружины Z	8,0 mm
Диаметр Ds	190,0 mm
Диаметр Dmax(S)	209,0 mm

Конструктивные данные SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.00832



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Фторкаучук FPM-F
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	350,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	1.050,00 N
Вес	1.420,0 g
Объем	165,000 cm ³
Скорость вакуумирования для $p_i = -0,6$ бар	30,0 l/min
размер	190,00
Количество складок	0,0
Рабочая температура макс.	350,0 °C
Семейство продуктов	SPL-HT

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00832



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.00832

Тип	Количество предметов
Вакуумная плита (круглая) SPL-HT 190 FPM-F-65	10.01.01.00834



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.00832

Тип	Количество предметов
Вакуумная плита (круглая) SPL-HT 190 FPM-F-65	10.01.01.00834

