




Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Fluorocaoutchuc FPM-F
Malzeme sertliği [Shore A]	65,0 Shore A
Boyut	190,00
Bağlantı	G1/2"-M

SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG

Vakum plakası SPL-HT FPM-F (elastomer parça + montaj) monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- SPL-HT FPM-F tipi vakum plakası - çeşitli çaplarda mevcuttur
- Montaj - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vakum plakası SPL-HT FPM-F



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	66,00 mm
Nominal çap dn	10,00 mm
Diş G1	G1/2"-M
Diş uzunluğu LG1	18,0 mm
Anahtar boyutu SW1	32,0 mm
Yay stroku Z	8,0 mm
Çap Ds	190,0 mm
Çap Dmax(S)	209,0 mm

Tasarım verileri SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.00832

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Fluorocautchuc FPM-F
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	350,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	1.050,00 N
Ağırlık	1.420,00 g
Cilt	165,000 cm ³
Pu = -0,6 bar için tahliye oranı	30,0 l/min
Boyut	190,00
Körük Sayısı	0,0
Çalışma sıcaklığı maks.	350,0 °C
Ürün ailesi	SPL-HT

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00832

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.00832**

Typ	Ürün numarası
Vakum plakası (yuvarlak)	SPL-HT 190 FPM-F-65
	10.01.01.00834

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.00832**

Typ	Ürün numarası
Vakum plakası (yuvarlak)	SPL-HT 190 FPM-F-65
	10.01.01.00834

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00832