


## DR-SPU 210 SI-60


Art.-Nr.: 10.01.01.01090



DR-SPU 210 SI-60

### Teknik veriler

| Attribute                  | Value        |
|----------------------------|--------------|
| Vantuz malzemesi           | Silikon SI   |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60.0 Shore A |
| Boyut                      | 210.00       |



### Tasarım verileri

| Attribute    | Value    |
|--------------|----------|
| Yükseklik H  | 24.50 mm |
| d2           | 159.2 mm |
| Yay stroku Z | 4.5 mm   |
| Çap Ds       | 210.0 mm |
| Çap Dmax(S)  | 212.4 mm |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca kauçuk parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri DR-SPU 210 SI-60



### Teknik veriler

| Attribute                  | Value        |
|----------------------------|--------------|
| Vantuz malzemesi           | Silikon SI   |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60.0 Shore A |
| Ağırlık                    | 214.0 g      |
| Boyut                      | 210.00       |
| Ürün ailesi                | DR-SPU       |

SPU vakum plakası için sızdırmazlık halkası

## DR-SPU 210 SI-60



Art.-Nr.: 10.01.01.01090



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.01090](http://www.schmalz.com/10.01.01.01090)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01090](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01090)