


## DR-SPU 250 NBR-55


Art.-Nr.: 10.01.01.01094



DR-SPU 250 NBR-55

### Технические данные

| Attribute                     | Value                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски             | Нитрильный каучук NBR |
| Твердость материала [Shore A] | 55.0 Shore A          |
| размер                        | 250.00                |



### Конструктивные данные

| Attribute       | Value    |
|-----------------|----------|
| Высота H        | 24.50 mm |
| d2              | 199.2 mm |
| Ход пружины Z   | 4.5 mm   |
| Диаметр Ds      | 250.0 mm |
| Диаметр Dmax(S) | 252.4 mm |

Примечание: Допустимые отклонения на размеры резиновых деталей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные DR-SPU 250 NBR-55



### Технические данные

| Attribute                     | Value                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски             | Нитрильный каучук NBR |
| Твердость материала [Shore A] | 55.0 Shore A          |
| Вес                           | 331.2 g               |
| размер                        | 250.00                |
| Семейство продуктов           | DR-SPU                |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01094](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01094)

Уплотнительное кольцо для вакуумной плиты SPU

## DR-SPU 250 NBR-55



Art.-Nr.: 10.01.01.01094



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.01094](http://www.schmalz.com/10.01.01.01094)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01094](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01094)