


## DR-SPU 250 SI-60


Art.-Nr.: 10.01.01.01095



DR-SPU 250 SI-60

### Технические данные

| Attribute                     | Value        |
|-------------------------------|--------------|
| Материал присоски             | Силикон SI   |
| Твердость материала [Shore A] | 60,0 Shore A |
| размер                        | 250,00       |



### Конструктивные данные

| Attribute       | Value    |
|-----------------|----------|
| Высота H        | 24,50 mm |
| d2              | 199,2 mm |
| Ход пружины Z   | 4,5 mm   |
| Диаметр Ds      | 250,0 mm |
| Диаметр Dmax(S) | 252,4 mm |

Примечание: Допустимые отклонения на размеры резиновых деталей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные DR-SPU 250 SI-60



### Технические данные

| Attribute                     | Value        |
|-------------------------------|--------------|
| Материал присоски             | Силикон SI   |
| Твердость материала [Shore A] | 60,0 Shore A |
| Вес                           | 277,0 g      |
| размер                        | 250,00       |
| Семейство продуктов           | DR-SPU       |



Уплотнительное кольцо для вакуумной плиты SPU

## DR-SPU 250 SI-60



Art.-Nr.: 10.01.01.01095



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.01095](http://www.schmalz.com/10.01.01.01095)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01095](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01095)