


Art.-Nr.: 10.01.01.01099



DR-SPU 125 NBR-55

## Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	125,00



## Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	24,50 mm
d2	85,0 mm
Allongement du ressort Z	7,5 mm
Diamètre Ds	125,0 mm
Diamètre Dmax(S)	132,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en caoutchouc selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction DR-SPU 125 NBR-55



## Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Poids propre	81,5 g
Taille	125,00
Famille de produits	DR-SPU



Bague d'étanch. p. vent. plate SPU

## DR-SPU 125 NBR-55



Art.-Nr.: 10.01.01.01099



**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.01099](http://www.schmalz.com/10.01.01.01099)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01099](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01099)