

SPU 100 NBR-55 G1/4-IG


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	100,00
Bağlantı	G1/4"-F

Vakum plakası SPU (sızdırmazlık halkası + destek plakası) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- DR-SPU tipi sızdırmazlık halkası - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- Alüminyum destek plakası, çeşitli dişlerle mevcuttur
- İsteğe bağlı ürün ilavesi: dokunmatik valf, dik sızdırmazlık dudağı, soyma eki

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık halkası DR-SPU, dokunmatik valf TV



Tasarım verileri SPU 100 NBR-55 G1/4-IG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H1	25,50 mm
Yükseklik H	24,50 mm
d2	60,0 mm
İç çap d	22,00 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG1	13,0 mm
Yay stroku Z	7,5 mm
Çap Ds	100,0 mm
Çap Dmax(S)	108,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.01.01107

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	9,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	130,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	425,00 N
Ağırlık	100,00 g
Cilt	44,300 cm ³
Boyut	100,00
Emme kuvveti d2	185,00 N
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SPU

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.01107

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.01107**

Typ	Ürün numarası
Vantuz kapağı	SU 100
	10.01.01.12840

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.01107**

Typ	Ürün numarası
SPU vakum plakası için sızdırmazlık halkası	DR-SPU 100 NBR-55
	10.01.01.01104

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01107