

SPU 100 SI-60 G1/4-IG

## Teknik veriler


| Attribute                  | Value        |
|----------------------------|--------------|
| Vantuz malzemesi           | Silikon SI   |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60,0 Shore A |
| Boyut                      | 100,00       |
| Bağlantı                   | G1/4"-F      |

Vakum plakası SPU (sızdırmazlık halkası + destek plakası) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- DR-SPU tipi sızdırmazlık halkası - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- Alüminyum destek plakası, çeşitli dişlerle mevcuttur
- İsteğe bağlı ürün ilavesi: dokunmatik valf, dik sızdırmazlık dudağı, soyma eki

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık halkası DR-SPU, dokunmatik valf TV

## Tasarım verileri



Tasarım verileri SPU 100 SI-60 G1/4-IG

| Attribute        | Value    |
|------------------|----------|
| Yükseklik H1     | 26,00 mm |
| Yükseklik H      | 25,00 mm |
| d2               | 60,0 mm  |
| İç çap d         | 22,00 mm |
| Diş G1           | G1/4"-F  |
| Diş uzunluğu LG1 | 13,0 mm  |
| Yay stroku Z     | 7,0 mm   |
| Çap Ds           | 100,0 mm |
| Çap Dmax(S)      | 108,0 mm |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.01.01108

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                  |
|------------------------------------|------------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Silikon SI             |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 60,0 Shore A           |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 9,0 mm                 |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 130,0 mm               |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 425,00 N               |
| Ağırlık                            | 100,00 g               |
| Cilt                               | 44,300 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 100,00                 |
| Emme kuvveti d2                    | 185,00 N               |
| Körük Sayısı                       | 0,0                    |
| Ürün ailesi                        | SPU                    |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.01108](http://www.schmalz.com/10.01.01.01108)

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.01108**

| Typ           | Ürün numarası  |
|---------------|----------------|
| Vantuz kapağı | SU 100         |
|               | 10.01.01.12840 |

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.01108**

| Typ                                         | Ürün numarası    |
|---------------------------------------------|------------------|
| SPU vakum plakası için sızdırmazlık halkası | DR-SPU 100 SI-60 |
|                                             | 10.01.01.01105   |

