

Art.-Nr.: 10.01.01.01111



DR-SPU 160 NBR-55


Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	160,00

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	24,50 mm
d2	109,2 mm
Allongement du ressort Z	4,5 mm
Diamètre Ds	160,0 mm
Diamètre Dmax(S)	162,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en caoutchouc selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



Données de construction DR-SPU 160 NBR-55

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Poids propre	158,6 g
Taille	160,00
Famille de produits	DR-SPU



Bague d'étanch. p. vent. plate SPU

DR-SPU 160 NBR-55



Art.-Nr.: 10.01.01.01111



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.01111



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01111