



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	160,00
Connexion	G1/2"-F


SPU 160 NBR-55 G1/2-IG

La ventouse plate SPU (bagues d'étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Bagues d'étanchéité de type DR-SPU – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Plaque support en aluminium en différents filetages
- Eléments complémentaires en option : palpeur mécanique, lèvre d'étanchéité inclinée, insert d'arrachement

Pièces de rechange disponibles : bagues d'étanchéité DR-SPU, palpeur mécanique TV



**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L2	36,50 mm
Hauteur H1	26,00 mm
Hauteur H	24,50 mm
d2	113,0 mm
Diamètre intérieur d	34,00 mm
Filetage G1	G1/2"-F
Longueur du filetage LG1	13,5 mm
Filetage G2	G1/4"-F
Longueur du filetage LG2	15,0 mm
Taille du trou d3	88,0 mm
Allongement du ressort Z	8,0 mm
Diamètre Ds	160,0 mm
Diamètre Dmax(S)	170,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SPU 160 NBR-55 G1/2-IG

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	12,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	350,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	1.090,00 N
Poids propre	400,00 g
Volume	142,000 cm ³
Taille	160,00
Force d'aspiration d2	600,00 N
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SPU

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.01116


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01116

Ventouse plate (ronde)

SPU 160 NBR-55 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.01116



Données de commande accessoires 10.01.01.01116

Typ		Nombre d'article
Couverture pour ventouse	SU 160	10.01.01.12438



Données de commande pièces d'usure 10.01.01.01116

Typ		Nombre d'article
Bague d'étanch. p. vent. plate SPU	DR-SPU 160 NBR-55	10.01.01.01111



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01116