



Art.-Nr.: 10.01.01.01131



DR-SPU 300 NBR-55

## Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                 |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Misura                          | 300,00                 |



## Dati di costruzione

| Attributo          | Valore   |
|--------------------|----------|
| Altezza H          | 25,50 mm |
| d2                 | 249,2 mm |
| Freccia elastica Z | 4,5 mm   |
| Diametro Ds        | 300,0 mm |
| Diametro Dmax(S)   | 302,4 mm |

Nota: tolleranze dimensionali accettabili per pezzi in gomma secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione DR-SPU 300 NBR-55



## Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                 |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Peso                            | 487,6 g                |
| Misura                          | 300,00                 |
| Famiglia di prodotti            | DR-SPU                 |

Anello tenuta piastra aspiraz. SPU

## DR-SPU 300 NBR-55



Art.-Nr.: 10.01.01.01131



**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.01131](http://www.schmalz.com/10.01.01.01131)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01131](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01131)