



Art.-Nr.: 10.01.01.01131



DR-SPU 300 NBR-55

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	300,00



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	25,50 mm
d2	249,2 mm
Recorrido de resorte Z	4,5 mm
Diámetro Ds	300,0 mm
Diámetro Dmax(S)	302,4 mm

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño DR-SPU 300 NBR-55



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Peso	487,6 g
Tamaño	300,00
Familia de productos	DR-SPU



Junta anular p. placa ventosa SPU

DR-SPU 300 NBR-55



Art.-Nr.: 10.01.01.01131



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.01131



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01131