



Art.-Nr.: 10.01.01.01132



DR-SPU 300 SI-55

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	300,00



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	25,50 mm
d2	249,2 mm
Allongement du ressort Z	4,5 mm
Diamètre Ds	300,0 mm
Diamètre Dmax(S)	302,4 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en caoutchouc selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction DR-SPU 300 SI-55



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Poids propre	398,5 g
Taille	300,00
Famille de produits	DR-SPU



Bague d'étanch. p. vent. plate SPU

DR-SPU 300 SI-55



Art.-Nr.: 10.01.01.01132



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.01132



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01132