

Art.-Nr.: 10.01.01.01134

**Données techniques**


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	300,00
Connexion	G1/2"-F

SPU 300 NBR-55 G1/2-IG

La ventouse plate SPU (bagues d'étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Bagues d'étanchéité de type DR-SPU – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Plaque support en aluminium en différents filetages
- Eléments complémentaires en option : palpeur mécanique, lèvres d'étanchéité inclinées, insert d'arrachement

Pièces de rechange disponibles : bagues d'étanchéité DR-SPU, palpeur mécanique TV

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L2	76,00 mm
Hauteur H1	26,50 mm
Hauteur H	25,00 mm
d2	253,0 mm
Diamètre intérieur d	34,00 mm
Filetage G1	G1/2"-F
Longueur du filetage LG1	13,5 mm
Filetage G2	G1/2"-F
Longueur du filetage LG2	15,0 mm
Taille du trou d3	226,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SPU 300 NBR-55 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.01134

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	12,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	3.500,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	3.810,00 N
Poids propre	2.200,0 g
Volume	491,000 cm <sup>3</sup>
Taille	300,00
Force d'aspiration d2	3.010,00 N
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SPU

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.01134](http://www.schmalz.com/10.01.01.01134)

**Données de commande des accessoires 10.01.01.01134**

Typ	num
Couverture pour ventouse   SU 300	10.01.01.12843

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.01.01134**

Typ	num
Bague d'étanch. p. vent. plate SPU   DR-SPU 300 NBR-55	10.01.01.01131

