


Art.-Nr.: 10.01.01.01136



DR-SPU 400 NBR-55

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	400,00



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	28,00 mm
d2	349,2 mm
Freccia elastica Z	4,5 mm
Diametro Ds	400,0 mm
Diametro Dmax(S)	402,4 mm

Nota: tolleranze dimensionali accettabili per pezzi in gomma secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione DR-SPU 400 NBR-55



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Peso	1.051,0 g
Misura	400,00
Famiglia di prodotti	DR-SPU

Anello tenuta piastra aspiraz. SPU

DR-SPU 400 NBR-55



Art.-Nr.: 10.01.01.01136



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.01136



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01136