


Art.-Nr.: 10.01.01.01136



DR-SPU 400 NBR-55

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	400,00



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	28,00 mm
d2	349,2 mm
Recorrido de resorte Z	4,5 mm
Diámetro Ds	400,0 mm
Diámetro Dmax(S)	402,4 mm

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño DR-SPU 400 NBR-55



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Peso	1.051,0 g
Tamaño	400,00
Familia de productos	DR-SPU



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01136

Junta anular p. placa ventosa SPU

DR-SPU 400 NBR-55



Art.-Nr.: 10.01.01.01136



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.01136



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01136