



SPU 210 SI-60 G1/2-IG TV


Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Boyut	210,00
Bağlantı	G1/2"-F

Vakum plakası SPU (sızdırmazlık halkası + destek plakası) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- DR-SPU tipi sızdırmazlık halkası - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- Alüminyum destek plakası, çeşitli dişlerle mevcuttur
- İsteğe bağlı ürün ilavesi: dokunmatik valf, dik sızdırmazlık dudağı, soyma eki

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık halkası DR-SPU, dokunmatik valf TV



Tasarım verileri SPU 210 SI-60 G1/2-IG TV

Tasarım verileri

Uzunluk L2	36,50 mm
Yükseklik H1	51,00 mm
Yükseklik H	25,00 mm
d2	163,0 mm
İç çap d	34,00 mm
Diş G1	G1/2"-F
Diş uzunluğu LG1	13,5 mm
Diş G2	G1/4"-M
Diş uzunluğu LG2	13,0 mm
Diş uzunluğu LG3	6,0 mm
Yay stroku Z	5,0 mm
Çap Ds	210,0 mm
Çap Dmax(S)	220,0 mm
Diş G3	G1/8"-F

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.01.01150

**Teknik veriler**

Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	9,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	750,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	1.870,00 N
Ağırlık	840,0 g
Cilt	192,000 cm ³
Boyut	210,00
Emme kuvveti d2	1.250,00 N
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SPU

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.01150**

Typ	Ürün numarası
Vantuz kapağı	SU 210
	10.01.01.12439

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.01150**

Typ	Ürün numarası
Temas Valfi	TV G1/4-AG 13
	10.05.10.00061

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.01150**

Typ	Ürün numarası
SPU vakum plakası için sızdırmazlık halkası	DR-SPU 210 SI-60
	10.01.01.01090

