

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	210,00
Connexion	G1/2"-F

SPU 210 NBR-55 G1/2-IG AE


La ventouse plate SPU (bagues d'étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Bagues d'étanchéité de type DR-SPU – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Plaque support en aluminium en différents filetages
- Eléments complémentaires en option : palpeur mécanique, lèvre d'étanchéité inclinée, insert d'arrachement

Pièces de rechange disponibles : bagues d'étanchéité DR-SPU, palpeur mécanique TV



Art.-Nr.: 10.01.01.01151

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L2	36,50 mm
Hauteur H1	27,00 mm
Hauteur H	25,50 mm
d2	163,0 mm
Diamètre intérieur d	34,00 mm
Filetage G1	G1/2"-F
Longueur du filetage LG1	13,5 mm
Filetage G2	G1/4"-F
Longueur du filetage LG2	15,0 mm
Taille du trou d3	138,0 mm
Allongement du ressort Z	8,0 mm
Diamètre Ds	210,0 mm
Diamètre Dmax(S)	220,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SPU 210 NBR-55 G1/2-IG AE

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	12,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	1.870,00 N
Poids propre	870,00 g
Volume	194,000 cm ³
Taille	210,00
Force d'aspiration d2	1.250,00 N
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SPU

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.01151


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01151

Ventouse plate (ronde)

SPU 210 NBR-55 G1/2-IG AE



Art.-Nr.: 10.01.01.01151



Données de commande accessoires 10.01.01.01151

Typ		Nombre d'article
Couverture pour ventouse	SU 210	10.01.01.12439



Données de commande pièces d'usure 10.01.01.01151

Typ		Nombre d'article
Bague d'étanch. p. vent. plate SPU	DR-SPU 210 NBR-55	10.01.01.01089



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01151