Ventouse plate (ronde)

SPU 125 SI-60 G1/4-IG TV

Art.-Nr.: 10.01.01.01158

SPU 125 SI-60 G1/4-IG TV

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	125,00
Connexion	G1/4"-F

La ventouse plate SPU (bagues d'étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Bagues d'étanchéité de type DR-SPU – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Plaque support en aluminium en différents filetages
- Eléments complémentaires en option : palpeur mécanique, lèvre d'étanchéité inclinée, insert d'arrachement

Pièces de rechange disponibles : bagues d'étanchéité DR-SPU, palpeur mécanique TV



Données de construction SPU 125 SI-60 G1/4-IG TV

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	22,00 mm
Hauteur H1	43,00 mm
Hauteur H	25,00 mm
d2	83,0 mm
Diamètre intérieur d	22,00 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	13,0 mm
Filetage G2	G1/4"-M
Longueur du filetage LG2	13,0 mm
Longueur du filetage LG3	6,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Ventouse plate (ronde)

SPU 125 SI-60 G1/4-IG TV

Art.-Nr.: 10.01.01.01158

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	9,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	220,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	660,00 N
Poids propre	240,0 g
Volume	75,400 cm^3
Taille	125,00
Force d'aspiration d2	365,00 N
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SPU

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.01.01.01158**

Données de commande des accessoires 10.01.01.01158

Typ		num
Couverture pour ventouse	SU 120	10.01.01.12437

Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.01158

Typ		num
Palpeur mécanique	TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061

Données de commande des pièces d'usure 10.01.01.01158

Typ		num
Bague d'étanch. p. vent. plate SPU	DR-SPU 125 SI-60	10.01.01.01100

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr