

Art.-Nr.: 10.01.01.01186



Datos técnicos


Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	160,00
Conexión	G1/2-IG

SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV

La placa de ventosa SPC (junta anular + placa soporte) se suministra montada. El producto se compone de:

- Junta anular del tipo DR-SPC (interior y exterior) – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Placa soporte de aluminio con diversas roscas
- Complementos del producto opcionales: válvula palpadora

Repuestos disponibles: junta anular DR-SPC, válvula palpadora



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	36,50 mm
Altura H1	62,00 mm
Altura H	25,00 mm
d2	113,0 mm
Diámetro interior d	34,00 mm
Rosca G1	G1/2"-HE
Longitud de rosca LG1	13,5 mm
Rosca G2	G1/4"-MA
Longitud de rosca LG2	18,0 mm
Longitud de rosca LG3	6,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV



Art.-Nr.: 10.01.01.01186

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	9,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	975,00 N
Peso	470,0 g
Volumen	156,134 cm ³
Tamaño	160,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SPC

Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - no incluyen factor de seguridad Fuerza de arranque: La fuerza de arranque de los diseños de caucho natural se reduce en un 40% aproximadamente Diámetro del tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud del tubo de aprox. 2 m

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.01186

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.01186**

Typ	n
Fundas protectoras PC 150	10.01.01.13087
Válvula palpadora TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.01.01186**

Typ	n
Junta anular p. placa ventosa SPC DR-SPC 33 HNBR-65	10.01.01.11371

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.01.01186**

Typ	n
Junta anular p. placa ventosa SPC DR-SPC 160 NBR-55	10.01.01.01190

