


Art.-Nr.: 10.01.01.03521



SA-NIP N005 G1/8-IG DN200

Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 005
Matière	Aluminium
Longueur L1	20,50 mm
Longueur L	16,00 mm
Diamètre nominal dn	2,00 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur d'adaptation	16,00 mm



Données de construction SA-NIP N005 G1/8-IG DN200

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	20,50 mm
Longueur L2	2,50 mm
Longueur L	16,00 mm
Diamètre extérieur D2	5,0 mm
Diamètre extérieur D	8,00 mm
Diamètre nominal dn	2,00 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	9,0 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Longueur L3	2,00 mm

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 005
Poids propre	5,3 g
Matière	Aluminium



Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N005 G1/8-IG DN200



Art.-Nr.: 10.01.01.03521



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.03521



Données de commande des accessoires 10.01.01.03521

Typ		num
Ventouse plate (ronde)	PFG 15 FPM-65 N005	10.01.01.00071
Ventouse plate (ronde)	PFG 15 HT1-60 N005	10.01.01.11162
Ventouse plate (ronde)	PFG 15 NBR-CO-55 N005	10.01.01.10067
Ventouse plate (ronde)	PFG 15 NBR-55 N005	10.01.01.00011
Ventouse plate (ronde)	PFG 15 PU-55 N005	10.01.01.00051
Ventouse plate (ronde)	PFG 15 SI-CO-55 N005	10.01.01.00627
Ventouse plate (ronde)	PFG 15 SI-55 N005	10.01.01.00031



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.03521