


Art.-Nr.: 10.01.01.03522



SA-NIP N006 G1/8-IG DN200

## Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Taille	2,00 mm
Longueur L1	22,50 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur d'adaptation	16,00 mm



Données de construction SA-NIP N006 G1/8-IG DN200

## Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	22,50 mm
Longueur L2	4,50 mm
Longueur L	16,00 mm
Diamètre extérieur D2	5,0 mm
Diamètre extérieur D	10,00 mm
Diamètre nominal dn	2,00 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	9,0 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Longueur L3	2,00 mm



## Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 006
Poids propre	5,6 g
Matière	Aluminium



Insert de raccordement de ventouse

## SA-NIP N006 G1/8-IG DN200



Art.-Nr.: 10.01.01.03522



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.03522](http://www.schmalz.com/10.01.01.03522)



### Données de commande accessoires 10.01.01.03522

Typ		num
Ventouse plate (ronde)	PFG 20 FPM-65 N006	10.01.01.00072
Ventouse plate (ronde)	PFG 20 HT1-60 N006	10.01.01.11163
Ventouse plate (ronde)	PFG 20 NBR-CO-55 N006	10.01.01.10337
Ventouse plate (ronde)	PFG 20 NBR-55 N006	10.01.01.00012
Ventouse plate (ronde)	PFG 20 PU-55 N006	10.01.01.00052
Ventouse plate (ronde)	PFG 20 SI-55 N006	10.01.01.00032



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.03522](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.03522)