



Art.-Nr.: 10.01.01.03524



SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Alluminio
Diametro nominale	3,50 mm
Lunghezza L1	25,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Larghezza tra gli appartamenti SW2	4,0 mm
Lunghezza di montaggio	16,00 mm



Dati di costruzione SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	25,00 mm
Lunghezza L2	7,00 mm
Lunghezza L	16,00 mm
Diametro esterno D2	8,5 mm
Diametro esterno D	14,00 mm
Diametro nominale dn	3,50 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	9,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	4,0 mm

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippoli	N 008
Peso	6,70 g
Materiale	Alluminio



Art.-Nr.: 10.01.01.03524



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.03524



Dati di ordinazione accessori 10.01.01.03524

Typ		Numero articolo
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 50 FPM-65 N008	10.01.01.00077
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 50 HT1-60 N008	10.01.01.11168
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 50 NBR-CO-55 N008	10.01.01.10342
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 50 NBR-55 N008	10.01.01.00017
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 50 PU-55 N008	10.01.01.00057
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 50 SI-55 N008	10.01.01.00037

