



Art.-Nr.: 10.01.01.03524



SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material	Aluminio
Tamaño nominal	3,50 mm
Longitud L1	25,00 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Ancho a través de los pisos SW2	4,0 mm
Longitud de montaje	16,00 mm



Datos de diseño SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	25,00 mm
Longitud L2	7,00 mm
Longitud L	16,00 mm
Diámetro exterior D2	8,5 mm
Diámetro exterior D	14,00 mm
Diámetro nominal dn	3,50 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Longitud de rosca LG1	9,0 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Ancho a través de los pisos SW2	4,0 mm

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 008
Peso	6,70 g
Material	Aluminio



Art.-Nr.: 10.01.01.03524



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.03524



Datos de pedido accesorios 10.01.01.03524

Typ		Número de artículo
Ventosa plana (redonda)	PFG 50 FPM-65 N008	10.01.01.00077
Ventosa plana (redonda)	PFG 50 HT1-60 N008	10.01.01.11168
Ventosa plana (redonda)	PFG 50 NBR-CO-55 N008	10.01.01.10342
Ventosa plana (redonda)	PFG 50 NBR-55 N008	10.01.01.00017
Ventosa plana (redonda)	PFG 50 PU-55 N008	10.01.01.00057
Ventosa plana (redonda)	PFG 50 SI-55 N008	10.01.01.00037

