



Art.-Nr.: 10.01.01.03528



SA-NIP N004 G1/8-AG DN200

**Données techniques**

| Attribut              | Valeur    |
|-----------------------|-----------|
| Matière               | Aluminium |
| Longueur L1           | 17,00 mm  |
| Filetage G1           | G1/8"-M   |
| Longueur d'adaptation | 5,00 mm   |



Données de construction SA-NIP N004 G1/8-AG DN200

**Données de construction**

| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Longueur L1              | 17,00 mm |
| Longueur L2              | 2,00 mm  |
| Longueur L               | 5,00 mm  |
| Diamètre extérieur D2    | 4,0 mm   |
| Diamètre extérieur D     | 6,00 mm  |
| Diamètre nominal dn      | 2,00 mm  |
| Filetage G1              | G1/8"-M  |
| Longueur du filetage LG1 | 8,0 mm   |
| Taille de la clé SW1     | 14,0 mm  |
| Longueur L3              | 2,00 mm  |

**Données techniques**

| Attribut         | Valeur    |
|------------------|-----------|
| Famille d'insert | N 004     |
| Poids propre     | 4,0 g     |
| Matière          | Aluminium |



Art.-Nr.: 10.01.01.03528

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.03528](http://www.schmalz.com/10.01.01.03528)

**Données de commande des accessoires 10.01.01.03528**

| Typ                    |                       | num            |
|------------------------|-----------------------|----------------|
| Ventouse plate (ronde) | PFG 10 FPM-65 N004    | 10.01.01.00070 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 10 HT1-60 N004    | 10.01.01.11161 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 10 NBR-CO-55 N004 | 10.01.01.10066 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 10 NBR-55 N004    | 10.01.01.00010 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 10 PU-55 N004     | 10.01.01.00050 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 10 SI-CO-55 N004  | 10.01.01.00701 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 10 SI-55 N004     | 10.01.01.00030 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 5 FPM-65 N004     | 10.01.01.00067 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 5 HT1-60 N004     | 10.01.01.11158 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 5 NBR-CO-55 N004  | 10.01.01.10064 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 5 NBR-55 N004     | 10.01.01.00007 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 5 SI-CO-55 N004   | 10.01.01.10051 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 5 SI-55 N004      | 10.01.01.00027 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 6 FPM-65 N004     | 10.01.01.00068 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 6 HT1-60 N004     | 10.01.01.11159 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 6 NBR-CO-55 N004  | 10.01.01.10065 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 6 NBR-55 N004     | 10.01.01.00008 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 6 SI-CO-55 N004   | 10.01.01.00626 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 6 SI-55 N004      | 10.01.01.00028 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 8 FPM-65 N004     | 10.01.01.00069 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 8 HT1-60 N004     | 10.01.01.11160 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 8 NBR-CO-55 N004  | 10.01.01.10043 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 8 NBR-55 N004     | 10.01.01.00009 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 8 PU-55 N004      | 10.01.01.00049 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 8 SI-CO-55 N004   | 10.01.01.00647 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 8 SI-55 N004      | 10.01.01.00029 |

