



Art.-Nr.: 10.01.01.03529



SA-NIP N005 G1/8-AG DN200

Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	N 005
Materiale	Alluminio
Lunghezza L1	17,50 mm
Lunghezza L	5,00 mm
Diametro nominale dn	2,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza di montaggio	5,00 mm



Dati di costruzione SA-NIP N005 G1/8-AG DN200

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	17,50 mm
Lunghezza L2	2,50 mm
Lunghezza L	5,00 mm
Diametro esterno D2	5,0 mm
Diametro esterno D	8,00 mm
Diametro nominale dn	2,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Lunghezza L3	2,00 mm

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	N 005
Peso	4,1 g
Materiale	Alluminio



Nipplo di collegamento ventosa

SA-NIP N005 G1/8-AG DN200



Art.-Nr.: 10.01.01.03529



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.03529



Ordinare gli accessori dati 10.01.01.03529

Typ		codice articolo
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 15 FPM-65 N005	10.01.01.00071
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 15 HT1-60 N005	10.01.01.11162
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 15 NBR-CO-55 N005	10.01.01.10067
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 15 NBR-55 N005	10.01.01.00011
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 15 PU-55 N005	10.01.01.00051
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 15 SI-CO-55 N005	10.01.01.00627
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 15 SI-55 N005	10.01.01.00031



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.03529