



Art.-Nr.: 10.01.01.03529



SA-NIP N005 G1/8-AG DN200

Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 005
Material	Aluminio
Longitud L1	17,50 mm
Longitud L	5,00 mm
Diámetro nominal dn	2,00 mm
Rosca G1	G1/8"-MA
Longitud de montaje	5,00 mm



Datos de diseño SA-NIP N005 G1/8-AG DN200

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	17,50 mm
Longitud L2	2,50 mm
Longitud L	5,00 mm
Diámetro exterior D2	5,0 mm
Diámetro exterior D	8,00 mm
Diámetro nominal dn	2,00 mm
Rosca G1	G1/8"-MA
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Longitud L3	2,00 mm

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 005
Peso	4,1 g
Material	Aluminio



Art.-Nr.: 10.01.01.03529



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.03529



Pedir accesorios de datos 10.01.01.03529

Typ		n
Ventosa plana (redonda)	PFG 15 FPM-65 N005	10.01.01.00071
Ventosa plana (redonda)	PFG 15 HT1-60 N005	10.01.01.11162
Ventosa plana (redonda)	PFG 15 NBR-CO-55 N005	10.01.01.10067
Ventosa plana (redonda)	PFG 15 NBR-55 N005	10.01.01.00011
Ventosa plana (redonda)	PFG 15 PU-55 N005	10.01.01.00051
Ventosa plana (redonda)	PFG 15 SI-CO-55 N005	10.01.01.00627
Ventosa plana (redonda)	PFG 15 SI-55 N005	10.01.01.00031

