



Art.-Nr.: 10.01.01.03529



SA-NIP N005 G1/8-AG DN200

**Données techniques**

| Attribut              | Valeur    |
|-----------------------|-----------|
| Famille d'insert      | N 005     |
| Matière               | Aluminium |
| Longueur L1           | 17,50 mm  |
| Longueur L            | 5,00 mm   |
| Diamètre nominal dn   | 2,00 mm   |
| Filetage G1           | G1/8"-M   |
| Longueur d'adaptation | 5,00 mm   |



Données de construction SA-NIP N005 G1/8-AG DN200

**Données de construction**

| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Longueur L1              | 17,50 mm |
| Longueur L2              | 2,50 mm  |
| Longueur L               | 5,00 mm  |
| Diamètre extérieur D2    | 5,0 mm   |
| Diamètre extérieur D     | 8,00 mm  |
| Diamètre nominal dn      | 2,00 mm  |
| Filetage G1              | G1/8"-M  |
| Longueur du filetage LG1 | 8,0 mm   |
| Taille de la clé SW1     | 14,0 mm  |
| Longueur L3              | 2,00 mm  |

**Données techniques**

| Attribut         | Valeur    |
|------------------|-----------|
| Famille d'insert | N 005     |
| Poids propre     | 4,1 g     |
| Matière          | Aluminium |



Art.-Nr.: 10.01.01.03529



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.03529](http://www.schmalz.com/10.01.01.03529)



## Données de commande des accessoires 10.01.01.03529

| Typ                    |                       | num            |
|------------------------|-----------------------|----------------|
| Ventouse plate (ronde) | PFG 15 FPM-65 N005    | 10.01.01.00071 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 15 HT1-60 N005    | 10.01.01.11162 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 15 NBR-CO-55 N005 | 10.01.01.10067 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 15 NBR-55 N005    | 10.01.01.00011 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 15 PU-55 N005     | 10.01.01.00051 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 15 SI-CO-55 N005  | 10.01.01.00627 |
| Ventouse plate (ronde) | PFG 15 SI-55 N005     | 10.01.01.00031 |

