


Art.-Nr.: 10.01.01.03530



SA-NIP N006 G1/8-AG DN200

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Alluminio
Diametro nominale	2,00 mm
Lunghezza L1	19,50 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza di montaggio	5,00 mm



Dati di costruzione SA-NIP N006 G1/8-AG DN200

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	19,50 mm
Lunghezza L2	4,50 mm
Lunghezza L	5,00 mm
Diametro esterno D2	5,0 mm
Diametro esterno D	10,00 mm
Diametro nominale dn	2,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Lunghezza L3	2,00 mm



Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippoli	N 006
Peso	4,3 g
Materiale	Alluminio



Nipplo di collegamento ventosa

SA-NIP N006 G1/8-AG DN200



Art.-Nr.: 10.01.01.03530



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.03530



Dati di ordinazione accessori 10.01.01.03530

Typ		codice articolo
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 20 FPM-65 N006	10.01.01.00072
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 20 HT1-60 N006	10.01.01.11163
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 20 NBR-CO-55 N006	10.01.01.10337
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 20 NBR-55 N006	10.01.01.00012
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 20 PU-55 N006	10.01.01.00052
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 20 SI-55 N006	10.01.01.00032



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.03530