



Art.-Nr.: 10.01.01.03530



SA-NIP N006 G1/8-AG DN200

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material	Aluminio
Tamaño nominal	2,00 mm
Longitud L1	19,50 mm
Rosca G1	G1/8"-MA
Longitud de montaje	5,00 mm



Datos de diseño SA-NIP N006 G1/8-AG DN200

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	19,50 mm
Longitud L2	4,50 mm
Longitud L	5,00 mm
Diámetro exterior D2	5,0 mm
Diámetro exterior D	10,00 mm
Diámetro nominal dn	2,00 mm
Rosca G1	G1/8"-MA
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Longitud L3	2,00 mm



Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 006
Peso	4,3 g
Material	Aluminio



Art.-Nr.: 10.01.01.03530



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.03530



Datos de pedido accesorios 10.01.01.03530

Typ		n
Ventosa plana (redonda)	PFG 20 FPM-65 N006	10.01.01.00072
Ventosa plana (redonda)	PFG 20 HT1-60 N006	10.01.01.11163
Ventosa plana (redonda)	PFG 20 NBR-CO-55 N006	10.01.01.10337
Ventosa plana (redonda)	PFG 20 NBR-55 N006	10.01.01.00012
Ventosa plana (redonda)	PFG 20 PU-55 N006	10.01.01.00052
Ventosa plana (redonda)	PFG 20 SI-55 N006	10.01.01.00032

