



Art.-Nr.: 10.01.01.03531



SA-NIP N007 G1/8-AG DN240

Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 007
Matière	Aluminium
Longueur L1	21,00 mm
Longueur L	5,00 mm
Diamètre nominal dn	2,40 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Largeur des appartements SW2	4,0 mm
Longueur d'adaptation	5,00 mm



Données de construction SA-NIP N007 G1/8-AG DN240

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	21,00 mm
Longueur L2	7,00 mm
Longueur L	5,00 mm
Diamètre extérieur D2	6,5 mm
Diamètre extérieur D	10,00 mm
Diamètre nominal dn	2,40 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	7,5 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Largeur des appartements SW2	4,0 mm

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 007
Poids propre	3,7 g
Matière	Aluminium


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.03531

Art.-Nr.: 10.01.01.03531

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.03531

**Données de commande des accessoires 10.01.01.03531**

Typ		num
Ventouse plate (ronde)	PFG 25 FPM-65 N007	10.01.01.00073
Ventouse plate (ronde)	PFG 25 HT1-60 N007	10.01.01.11164
Ventouse plate (ronde)	PFG 25 NBR-CO-55 N007	10.01.01.10338
Ventouse plate (ronde)	PFG 25 NBR-55 N007	10.01.01.00013
Ventouse plate (ronde)	PFG 25 PU-55 N007	10.01.01.00053
Ventouse plate (ronde)	PFG 25 SI-55 N007	10.01.01.00033
Ventouse plate (ronde)	PFG 30 FPM-65 N007	10.01.01.00074
Ventouse plate (ronde)	PFG 30 HT1-60 N007	10.01.01.11165
Ventouse plate (ronde)	PFG 30 NBR-CO-55 N007	10.01.01.10339
Ventouse plate (ronde)	PFG 30 NBR-55 N007	10.01.01.00014
Ventouse plate (ronde)	PFG 30 PU-55 N007	10.01.01.00054
Ventouse plate (ronde)	PFG 30 SI-55 N007	10.01.01.00034
Ventouse plate (ronde)	PFG 35 FPM-65 N007	10.01.01.00075
Ventouse plate (ronde)	PFG 35 HT1-60 N007	10.01.01.11166
Ventouse plate (ronde)	PFG 35 NBR-CO-55 N007	10.01.01.10340
Ventouse plate (ronde)	PFG 35 NBR-55 N007	10.01.01.00015
Ventouse plate (ronde)	PFG 35 PU-55 N007	10.01.01.00055
Ventouse plate (ronde)	PFG 35 SI-55 N007	10.01.01.00035
Ventouse plate (ronde)	PFG 40 FPM-65 N007	10.01.01.00076
Ventouse plate (ronde)	PFG 40 HT1-60 N007	10.01.01.11167
Ventouse plate (ronde)	PFG 40 NBR-CO-55 N007	10.01.01.10341
Ventouse plate (ronde)	PFG 40 NBR-55 N007	10.01.01.00016
Ventouse plate (ronde)	PFG 40 PU-55 N007	10.01.01.00056
Ventouse plate (ronde)	PFG 40 SI-55 N007	10.01.01.00036

