



Art.-Nr.: 10.01.01.03532



SA-NIP N008 G1/8-AG DN350

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Taille	3,50 mm
Longueur L1	22,00 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Largeur des appartements SW2	4,0 mm
Longueur d'adaptation	5,00 mm



Données de construction SA-NIP N008 G1/8-AG DN350

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	22,00 mm
Longueur L2	7,00 mm
Longueur L	5,00 mm
Diamètre extérieur D2	8,5 mm
Diamètre extérieur D	14,00 mm
Diamètre nominal dn	3,50 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	8,0 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Largeur des appartements SW2	4,0 mm
Longueur L3	2,00 mm



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 008
Poids propre	4,70 g
Matière	Aluminium



Art.-Nr.: 10.01.01.03532



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.03532



Données de commande accessoires 10.01.01.03532

Typ		Nombre d'article
Ventouse plate (ronde)	PFG 50 FPM-65 N008	10.01.01.00077
Ventouse plate (ronde)	PFG 50 HT1-60 N008	10.01.01.11168
Ventouse plate (ronde)	PFG 50 NBR-CO-55 N008	10.01.01.10342
Ventouse plate (ronde)	PFG 50 NBR-55 N008	10.01.01.00017
Ventouse plate (ronde)	PFG 50 PU-55 N008	10.01.01.00057
Ventouse plate (ronde)	PFG 50 SI-55 N008	10.01.01.00037

