



Art.-Nr.: 10.01.01.03532



SA-NIP N008 G1/8-AG DN350

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Alluminio
Diametro nominale	3,50 mm
Lunghezza L1	22,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Larghezza tra gli appartamenti SW2	4,0 mm
Lunghezza di montaggio	5,00 mm

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	22,00 mm
Lunghezza L2	7,00 mm
Lunghezza L	5,00 mm
Diametro esterno D2	8,5 mm
Diametro esterno D	14,00 mm
Diametro nominale dn	3,50 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	4,0 mm

Dati di costruzione SA-NIP N008 G1/8-AG DN350

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	N 008
Peso	4,70 g
Materiale	Alluminio



Nipplo di collegamento ventosa

SA-NIP N008 G1/8-AG DN350



Art.-Nr.: 10.01.01.03532



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.03532



Dati di ordinazione accessori 10.01.01.03532

Typ		Numero articolo
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 50 FPM-65 N008	10.01.01.00077
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 50 HT1-60 N008	10.01.01.11168
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 50 NBR-CO-55 N008	10.01.01.10342
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 50 NBR-55 N008	10.01.01.00017
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 50 PU-55 N008	10.01.01.00057
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 50 SI-55 N008	10.01.01.00037



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.03532